

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.200 连接适配器

状态: 2026/6/3 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.200 - 连接适配器 RiLine Compact

用于连接圆导线。

特征

型号	SV 9635.200
作用方式	用于底板供电
材料	聚酰胺 防火性能根据 UL 94
颜色	RAL 7035
说明	给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
关于订货编号的说明	使用电缆芯线套管的细芯线圆导线 16 mm ² 时建议使用如下卷曲钳： 威图 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
额定电流 最大	63 A
额定工作电压	600 V (直流), 3~ 690 V (交流), 3~
极数	3 极
导线出线	上/下
UL 电气额定值	额定电流 (UL): 48 A Rated operating voltage (max.) UL: 600 V 交流
接线方式	拉式弹簧端子
圆导线连接, 细线无电缆芯线套管	1.5 - 16 mm ²
圆导线连接, 细线带电缆芯线套管	1.5 - 16 mm ²
圆导线连接, 多芯	1.5 - 16 mm ²
圆导线连接, 单芯	1.5 - 10 mm ²

特征

圆导线接线端子	AWG 6 - 16
尺寸	宽度: 22.5 mm 高度: 160 mm 深度: 115.5 mm
包装单元	4 件
净重	0.72 kg
毛重	0.788 kg
铜成分 (kg/件)	0.023
税率号	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
产品描述	连接适配器 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3 针, 上/下电缆出口, 1.5-16 mm ² 圆导线连接 (RiLine Compact)

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK