

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.210

连接适配器

状态: 2026/5/28 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.210 - 连接适配器 RiLine Compact

用于连接圆导线。

特征

型号	SV 9635.210
作用方式	用于底板供电
材料	聚酰胺 防火性能根据 UL 94
颜色	RAL 7035
说明	给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
关于订货编号的说明	可以用作中央供电装置或者作为两块并列底板的纵向连接器
额定电流 最大	125 A
额定工作电压	600 V (直流), 3~ 690 V (交流), 3~
极数	3 极
导线出线	上/下
UL 电气额定值	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V 交流480 V 交流
接线方式	框型接线柱
圆导线连接, 细线无电缆芯线套管	6 - 50 mm ²
圆导线连接, 细线带电缆芯线套管	6 - 50 mm ²
圆导线连接, 多芯	6 - 50 mm ²
圆导线连接, 单芯	6 - 50 mm ²
圆导线接线端子	AWG 1 - 10

特征

尺寸	宽度: 45 mm 高度: 160 mm 深度: 92.5 mm
包装单元	4 件
净重	1.12 kg
毛重	1.183 kg
铜成分 (kg/件)	0.04
税率号	85369010
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
产品描述	SV Connection adaptor, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, cable outlet top/bottom, round conductor connection 6-50 mm ²

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK