Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9635.300 元件适配器

状态: 2025/11/28 (来源: rittal.com/tw-zh)



SV 9635.300 - 元件适配器 3 极

用于安装开关设备和防护设备。

特征

	SV 9635.300
型式	带集成式保险丝座
作用方式	用于机械式固定和直接接触地板上的电气运行设备
材料	聚酰胺
	防火性能根据 UL 94 ————————————————————————————————————
颜色	RAL 7035
说明	给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
额定电流 最大	16 A
额定工作电压	690 V (交流)
	600 V (直流)
极数	3 极
用于保险器类型(等级)	СС
UL 电气额定值	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V 交流
	AWG 14
连接电缆长度	125 mm
支承轨数量/高度	1 / 10 mm
支承轨数量/高度 ————————— 支承轨型号	1 / 10 mm 固定
支承轨型号	固定

© Rittal 2025

特征

包装单元	1件
净重	0.124
毛重	0.134
铜成分(kg/件)	0.02
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN	4028177817388
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025