

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.360 元件适配器

状态: 2026/6/4 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.360 - 元件适配器 3 极

用于安装开关设备和防护设备。

特征

型号	SV 9635.360
型式	舒适
作用方式	用于机械式固定和直接接触地板上的电气运行设备
材料	聚酰胺 防火性能根据 UL 94
颜色	RAL 7035
说明	给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
额定电流 最大	45 A
额定工作电压	600 V (直流), 3~ 690 V (交流), 3~
极数	3 极
UL 电气额定值	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V 交流
连接线缆 (AWG)	AWG 8
连接电缆长度	100 mm
支承轨数量/高度	1 / 10 mm
支承轨型号	可调
尺寸	宽度: 45 mm 高度: 160 mm 深度: 34.5 mm
包装单元	4 件

特征

净重	0.64 kg
毛重	0.683 kg
铜成分 (kg/件)	0.062
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
产品描述	SV Component adaptor (Comfort), 45 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 8 (L: 100 mm), WH: 45x160 mm

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明