

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.382 元件适配器

状态: 2026/6/2 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.382 - 元件适配器 1 极

用于安装开关设备和防护设备。

特征

型号	SV 9635.382
型式	L2
作用方式	用于机械式固定和直接接触地板上的电气运行设备
材料	聚酰胺 防火性能根据 UL 94
颜色	RAL 7035
说明	根据所需的相位连接而定，需要不同的适配器版本 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
额定电流 最大	63 A
额定工作电压	690 V (交流), 1~
极数	1 极
连接线缆 (AWG)	AWG 8
连接电缆长度	100 mm
支承轨数量/高度	1 / 10 mm
支承轨型号	固定
尺寸	宽度: 18 mm 高度: 160 mm 深度: 35 mm
包装单元	6 件
净重	0.36 kg

特征

毛重	0.462 kg
铜成分 (kg/件)	0.021
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
产品描述	SV component adaptor 63 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L2), connection cable AWG 8, WH: 18 x 160 mm

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK