

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.700

## NH 熔断器负荷开关

状态: 2026/4/24 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.700 - NH 熔断器负荷开关 规格 000

用于 RiLine Compact 母线系统。



## 特征

型号	SV 9635.700
作用方式	用于固定已连接的用电器 通过集成的检查孔能够接近熔断丝接触件以进行测量 对于上部电缆出口，将 NH 熔断器式负荷开关旋转 180° 后安装在地板上
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0 触点轨道：镀银硬质铜
颜色	RAL 7035
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
用于 NH 规格	000
最大额定工作电流	125 A
额定工作电压	440 V (直流), 3~ 690 V (交流), 3~
极数	3 极

# 特征

导线出线	上/下
接线方式	框型接线柱
圆导线连接	2.5 - 50 mm <sup>2</sup>
用于叠层铜母线的接线区 (宽 x 高)	10 x 10 mm
尺寸	宽度: 49.5 mm 高度: 174.5 mm 深度: 96 mm
包装单元	1 件
净重	0.52 kg
毛重	0.562 kg
铜成分 (kg/件)	0.145
税率号	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
产品描述	LV HRC fused interrupter, size 000, 690 V (RiLine Compact)