

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.293 DIN 导轨装置模块

状态: 2026/6/27 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.293 - DIN 导轨装置模块

容纳 DIN 导轨安装设备，盖板可铅封。

特征

型号	SV 9666.293
产品描述	用于安装串行安装设备。带支承轨 35 x 15 mm。盖板可铅封。
材料	盖板：聚苯乙烯 支承轨：钢板，镀锌 盖板：聚苯乙烯
颜色	RAL 7035
供货范围	包括固定件
尺寸	宽度: 750 mm 高度: 300 mm
结构尺寸	宽度单位 (BE) 为 250 mm: 3 高度单位 (U) 150 mm: 2 最大分度单位 18 mm: 72
支承轨数量	2
开口数量	6
包装单元	1 件
净重	2.45 kg
毛重	2.46 kg
税率号	85369001
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411

特征

产品描述

ISV DIN导轨装置模块 宽度3WU/高度2U

批准

解释

符合性声明

符合性声明 UK