

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.533

## 母线模块

状态: 2026/5/11 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.533 - 母线模块 用于熔断器组件

用于安装母线式熔丝座和 NH 熔断器式隔离开关。

## 特征

型号	SV 9666.533
产品描述	用于安装母线式熔丝座 E18、E27、E33 和 D 开关以及 NH 熔断器负荷开关，规格 000 和规格 00（3 极，60 mm 母线中心距离）。
材料	盖板：聚苯乙烯 支架：玻璃纤维增强的塑料
颜色	RAL 7035
供货范围	包括固定件
尺寸	宽度: 750 mm 高度: 300 mm
结构尺寸	宽度单位 (BE) 为 250 mm: 3 高度单位 (U) 150 mm: 2
与型号相匹配	3418.010 3427.010 3433.010 3431.020 3431.030 3431.035 9340.950
适合于母线	12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
包装单元	1 件

## 特征

---

净重	2.6 kg
毛重	2.62 kg
税率号	85369095
ETIM 9	EC001896
ECLASS 8.0	27400610
产品描述	ISV 60mm母线模块 宽度3WU/高度2U

## 批准

---

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------