

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.580

# NH 条形熔断器负荷开关模块

状态: 2026/5/22 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.580 - NH 条形熔断器负荷开关模块

用于 NH 条形熔断器式负荷隔离开关，规格从 00 至 3（3 极，100/185 mm 母线中心距离）。

## 特征

|        |  |
|--------|--|
| 型号     | SV 9666.580  |
| 产品描述   | 用于 NH 条形熔断器式负荷隔离开关，规格从 00 至 3（3 极，100/185 mm 母线中心距离）。  |
| 材料     | 盖板：聚苯乙烯<br>支架：玻璃纤维增强的塑料                                |
| 颜色     | RAL 7035   |
| 供货范围   | 包括固定件  |
| 说明     | 为了保证电缆连接顺利，必须在 NH 条形熔断器开关模块的上方或下方安装防接触保护模块或安装母线模块 N/PE |
| 尺寸     | 宽度: 500 mm<br>高度: 450 mm                               |
| 结构尺寸   | 宽度单位 (BE) 为 250 mm: 2<br>高度单位 (U) 150 mm: 3            |
| 用于结构尺寸 | 6 x Gr. 00   |
| 与型号相匹配 | 9346.020<br>9346.030                                   |
| 适合于母线  | 40 x 10  |
| 母线中心距离 | 100 mm   |
| 包装单元   | 1 件  |
| 净重     | 2.3 kg   |
| 毛重     | 2.5 kg   |

## 特征

---

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 税率号        | 85369095                       |
| ETIM 9     | EC001893                       |
| ECLASS 8.0 | 27400608                       |
| 产品描述       | ISV 熔丝断路器模块 (100mm) 宽度2WU/高度3U |

---

## 批准

---

|    |                   |
|----|-------------------|
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK |
|----|-------------------|