

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 9672.182

分段式门

状态: 2026/4/2 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 9672.182 - 分段式门用于 TS

门可选择右侧或左侧固定。



特征

型号	TS 9672.182
产品描述	适用于 TS 机柜，代替机柜门或后板。可任意相互组合分段式门。在上端和下端各需要一块正面护板。门铰链可选择置于左侧或右侧。在不带监视玻璃的门中（高度为 600 – 1000 mm），可以安装监视器框架 SZ 2305.000。标准配置的双齿锁芯可以更换成 F 型锁芯，高度大于 600 mm 时可更换成舒适型手柄。
材料	钢板，2 mm
表面	织纹
颜色	RAL 7035
供货范围	隔档 铰链 锁具 包括固定件

特征

尺寸	宽度: 800 mm 高度: 200 mm
适用于	宽度: = 800 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 54, 在完备的机柜上
包装单元	1 件
净重	4.082 kg
毛重	4.282 kg
税率号	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204
产品描述	SV 分段式门, 宽度高度: 800x200 mm, 用于 TS
