

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.730

直接连接接线柱

状态: 2025/12/19 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.730 - 直接连接接线柱 用于圆导线

直接连接 95 - 300 mm² 圆导线（单股和多股）。

特征

型号	SV 9676.730
产品描述	用于将圆形导线与一个扁平铜排的配电母线系统相连。适用于10 mm 厚的母线。
材料	接线端子：黄铜，镀锌 母线固定夹：不锈钢
供货范围	包括固定件（不含螺钉）
安装操作说明	所需的螺栓长度必须符合母线宽度 B，即长度 = B + 固定尺寸。螺钉不包含在供货范围内。 母线夹带压入螺母 M10
每根导线的安装轨	2
圆导线连接	95 - 300 mm ²
固定尺寸	60 mm
包装单元	1 件
净重	0.32
毛重	0.327
税率号	85369010
EAN	4028177625549
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

批准

解释

符合性声明

符合性声明 UK