

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.730

直接连接接线柱

状态: 2026/7/11 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.730 - 直接连接接线柱 用于圆导线

直接连接 95 - 300 mm² 圆导线（单股和多股）。

特征

| | |
|------------|---|
| 型号 | SV 9676.730 |
| 产品描述 | 用于将圆形导线与一个扁平铜排的配电母线系统相连。适用于10 mm 厚的母线。 |
| 材料 | 接线端子：黄铜，镀锌 母线固定夹：不锈钢 |
| 供货范围 | 包括固定件（不含螺钉） |
| 安装操作说明 | 所需的螺栓长度必须符合母线宽度 B，即长度 = B + 固定尺寸。螺钉不包含在供货范围内。 母线夹带压入螺母 M10 |
| 每根导线的安装轨 | 2 |
| 圆导线连接 | 95 - 300 mm ² |
| 固定尺寸 | 60 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.32 kg |
| 毛重 | 0.327 kg |
| 税率号 | 85369010 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| 产品描述 | sv指示连接夹 |

批准

解释

符合性声明

符合性声明 UK