Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9677.265 NH 条形熔断器开关式负荷开关

状态: 2025/12/7 (来源: rittal.com/tw-zh)



SV 9677.265 - NH 条形熔断器开关式负荷开关

3 极,适用于母线中心距为 185 mm 的母线系统。

特征

型号 	SV 9677.265
型式	3 极,接线方向可转换
作用方式	自动快断开关实现快速切换
	双断开关确保安全断开触点 ————————————————————————————————————
材料	聚酰胺
	防火性能符合 UL 94-V0
	触点轨道:局部镀银硬质铜
颜色	主体架:RAL 7035
	箱盖: RAL 7001
	手柄: RAL 7016
用于 NH 规格	2
用于母线系统,中心距离为	185 mm
导线出线	上面
接线方式	螺钉 M12
Installation type	螺钉固定
极数	3 极
额定工作电压	690 V (交流), 3~
最大额定工作电流	400 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
	DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)

© Rittal 2025 2

特征

尺寸	宽度: 100 mm 高度: 772 mm
圆导线连接	6 - 240 mm²
适合于母线	高度: 10 mm
包装单元	1件
净重	13.5
毛重	14
铜成分(kg/件)	4.003
税率号	85043129
EAN	4028177806788
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

批准

解释 符合性声明 符合性声明 UK

© Rittal 2025