

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.340 NH 熔丝负荷断路器

状态: 2026/2/9 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.340 - NH 熔丝负荷断路器

3 极，适用于母线中心距为 185 mm 的母线系统。

## 特征

型号	SV 9677.340
型式	3 极，接线方向可转换
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0 触点轨道：局部镀银硬质铜
颜色	主体架：RAL 7035 箱盖：RAL 7001 手柄：RAL 7016
用于 NH 规格	3
用于母线系统，中心距离为...	185 mm
导线出线	下面
接线方式	螺栓 M12
极数	3 极
额定工作电压	690 V (交流), 3~
最大额定工作电流	1,250 A
说明	在带防接触保护盖板的母线中使用组件时，必须使用接触线夹
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (保险器熔丝)
用于互感器安装	是的
尺寸	宽度: 200 mm 高度: 670 mm

## 特征

圆导线连接	6 - 240 mm <sup>2</sup>
适合于母线	高度: 10 mm
Double disconnector	是的
包装单元	1 件
净重	14
毛重	14.4
铜成分 (kg/件)	6.838
税率号	85365080
EAN	4028177705579
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

## 批准

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------