

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.780 元件适配器

状态: 2026/5/28 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.780 - 元件适配器 螺钉固定

用于以下生产厂商的标准断路器：ABB、Eaton、Schneider Electric 和 Siemens。用于中心距离为 185 mm 的母线系统。

特征

型号	SV 9677.780
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
供货范围	带连接软母线
用于母线系统，中心距离为...	185 mm
导线出线	下面
Installation type	螺钉固定
极数	3 极
额定电流 最大	630 A
额定工作电压	690 V, 3~
说明	导线出线：开关出线端或作为开关设备的出线导线 适用于带板前螺栓接口的开关设备 用于在带孔母线上固定。必须注意，在设备区域中没有安装盖板。
尺寸	宽度: 150 mm 高度: 585 mm
适合于母线	高度: 10 mm

特征

适用于制造商 (类型)	ABB (Tmax T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX630) Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
包装单元	1 件
净重	5.92 kg
毛重	6.32 kg
铜成分 (kg/件)	3.652
税率号	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
产品描述	SV Component adaptor, 630 A, 690 V, 3-pole, 185 mm, screw attachment

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK