

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.810

## 电流互感器

状态: 2026/4/4 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.810 - 电流互感器

用于感应测量通过电流。

## 特征

型号	SV 9677.810
产品描述	紧凑型结构，无需改变安装深度，通过机械方式集成在安装组件（中心距 185 mm）上，从而节省空间。
材料	聚酰胺
用于结构尺寸	00
与型号相匹配	9677.000 9677.010 9677.015 9677.025 9677.060 9677.065 9677.070 9677.075 9677.080 9677.085
额定功率	2.5 VA
接线方式	螺钉接线端子
Insulation material (class)	E
Primary current	150 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1

# 特征

---

Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
圆导线连接	2.5 - 4 mm <sup>2</sup>
额定频率	50 - 60 Hz
包装单元	1 件
净重	0.2 kg
毛重	0.21 kg
税率号	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
产品描述	电流互感器，用于NH条形熔断器开关，size 00 , 150 A/5 A,

# 批准

---

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------