

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.870

## 电流互感器

状态: 2026/6/4 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.870 - 电流互感器

用于感应测量通过电流。



## 特征

型号	SV 9677.870
产品描述	紧凑型结构，无需改变安装深度，通过机械方式集成在安装组件（中心距 185 mm）上，从而节省空间。
材料	聚酰胺
用于结构尺寸	1 - 3
与型号相匹配	9677.100 9677.110 9677.115 9677.200 9677.210 9677.215 9677.300 9677.310 9677.315 9677.340
额定功率	2.5 VA
接线方式	圆形导体 2.5 mm <sup>2</sup> (长度1.5 m)

## 特征

---

Insulation material (class)	B
Primary current	400 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
圆导线连接	2.5 - 4 mm <sup>2</sup>
额定频率	50 - 60 Hz
包装单元	1 件
净重	0.28 kg
毛重	0.31 kg
税率号	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
产品描述	电流互感器，用于NH条形熔断器开关，size 1~3 , 400 A/5 A,

## 批准

---

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------