

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.905 连接适配器

状态: 2026/6/4 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.905 - 连接适配器

用于连接圆导线。用于中心距离为 185 mm 的母线系统。

特征

型号	SV 9677.905
材料	主体架：玻璃纤维强化的聚酯 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
供货范围	防接触保护盖板
用于母线系统，中心距离为...	185 mm
导线出线	上/下
接线方式	螺钉 M12
极数	3 极
额定电流 最大	1,400 A
额定工作电压	690 V, 3~
说明	在带防接触保护盖板的母线中使用组件时，必须使用接触线夹
尺寸	宽度: 100 mm 高度: 960 mm
圆导线连接	6 - 300 mm ²
适合于母线	高度: 10 mm
包装单元	1 件
净重	11 kg
毛重	11.5 kg

特征

铜成分 (kg/件)	4.41
税率号	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
产品描述	连接适配器, 185mm, 3P 1400 A, 可接 6-300 mm ² 电缆

批准

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------