

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.920

## 接线盒

状态: 2026/7/9 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.920 - 接线盒

用于连接导线或叠层铜母线。

## 特征

型号	SV 9677.920
产品描述	用于连接导线或叠层铜母线。
材料	钢板, 镀锌 E-Cu, 镀锡
导线出线	上/下
接线方式	电缆接头 M12
额定电流 最大	1,600 A
尺寸	宽度: 98 mm
圆导线连接	240 mm <sup>2</sup>
适合于母线	高度: 10 mm
包装单元	1 件
净重	1.6 kg
毛重	1.662 kg
铜成分 (kg/件)	1.471
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	6.3 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

## 特征

---

产品描述	SV Connection block, 1600 A, 690 V, 1-pole, cable outlet top/ bottom, round conductor connection 240 mm <sup>2</sup>
------	---

## 批准

---

批准	UL + C-UL (listed)
----	--------------------

---

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------