Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CS 9751.918 多功能箱体

状态: 2025/11/19 (来源: rittal.com/tw-zh)



CS 9751.918 - 多功能箱体

户外安装用的双层箱体,由铝制成,电阻等级为 RC2.



特征

型号	CS 9751.918
产品描述	户外安装用的铝制三门双层箱体,电阻等级为 RC 2。包括电缆分流底座。准备用于安放组合式导轨 19"/ETSI 以及一个直接空气冷却系统 (DAC)。
材料	箱体,顶板,门(多门),底板:铝,AlMg3,2.0 mm 安装板:铝,AlMg3,3.0 mm 固定安装轨:1.4016 不锈钢 (AISI 430)
表面	粉末涂层 抗紫外线纯聚酯
颜色	RAL 7035

© Rittal 2025 2

特征

供货范围	双层户外箱体,全部预装
	防雨顶盖配备通风装置,为安装直接空气冷却系统 (DAC) 而准备
	机械式门制动器(约 155°)
	转动手柄和半圆形锁芯,安全锁 BJ20027
	电缆分流底座,四周有盖板
	封盖板
	底板
	包括 4 个安装板
	拧入的中闩
	焊入的中闩
	从内部锁定中间门
尺寸	宽度: 2,000 mm
	高度: 1,050 mm
	深度: 500 mm
尺寸	总高度: 1,600 mm
	防雨顶盖高度: 130 mm
	底座高度: 400 mm
安装板尺寸(宽 x 高)	548 mm x 941 mm
	548 mm x 941 mm
	375 mm x 941 mm
	280 mm x 941 mm
门数	3
锁	锁具规格: 带单/双锁芯的三点式锁具系统
	锁具数量: 3
	锁芯: BJ20027
封盖板	尺寸: 2
	数量: 4
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 55

© Rittal 2025

特征

防护等级 NEMA	NEMA 3R NEMA 12
说明	左右门的开门角度约为 155°,中间门的约为 110°。
关于订货编号的说明	供货时间请洽询
基本材料	铝
包装单元	1件
净重	175
毛重	195
EAN	4028177980846
ETIM 9	EC000261

© Rittal 2025 4