

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9765.150 机柜照明灯具 48 V 直流

状态: 2025/12/14 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9765.150 - 机柜照明灯具 48 V 直流 带连接导线

坚固耐用的灯具，通过弹簧夹垂直或水平地固定在框架型材中，或者作为维护作业的直接光源悬挂使用。

特征

型号	CS 9765.150
产品描述	灯具经久耐用。在框架型材内通过弹簧夹进行垂直或水平固定，或者在维修工作时挂在可旋转的塑料钩子上作为直接光源使用。由 PMMA (聚甲基丙烯酸甲酯) 制成的防护等级 II 的耐冲击灯箱。
供货范围	2 个弹簧夹 安装固定件
额定功率	11 W
直径	62 mm
Diameter protective tube	38 mm
长度	450 mm
Length light outlet	195 mm
Length protective tube	320 mm
连接电缆长度	3 m
连接方式	带开放式终端的集成连接导线
照明灯泡	荧光灯 TC-SEL, 4 针
光通量	900 lm
尺寸	长度: 450 mm
工作温度范围	-20 °C...40 °C
额定工作电压	48 V (直流)

特征

防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 IP 64

包装单元 1 件

净重 1.03

毛重 1.05

税率号 94054990

EAN 4028177493605

ECLASS 8.0 27189241