

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9774.510

CS Toptec 型户外箱体

状态: 2026/6/2 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9774.510 - CS Toptec 型户外箱体

户外箱体，配有 100 mm 运输底座和四周凸出的防雨顶盖。侧板、后板和门外部均为双壁，整个 TS8 框架可用于内部扩装。



特征

型号	CS 9774.510
型式	无开孔
产品描述	户外箱体，配有 100 mm 运输底座和四周凸出的防雨顶盖。侧板、后板和门外部均为双壁，整个 TS8 框架可用于内部扩装。
材料	箱体框架：不锈钢 1.4301 (AISI 304) 平板件和底座隔板：铝镁合金 防雨顶盖：铝
表面	粉末涂层 抗紫外线纯聚酯
颜色	RAL 7035

特征

供货范围	双层户外箱体，全部预装 机柜框架，顶部框架和底部框架带有 25 mm 系统孔且垂直型材有 2 个固定平面 前门带有门制动器、转动手柄和半圆形锁、安全锁 BJ20027 左右侧板 后壁 防雨顶盖 底座带有旋紧的封盖板和前后旋紧的护板
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 1,800 mm 深度: 600 mm
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 3R NEMA 12
IK 编码	IK10
说明	所有扁型部件均双层并接地（外壁板在内壁板上） CS Toptec 是室外领域项目解决方案的基础。您可通过订货号用于单独安装：9774.099 进行订购，并联时：9774.005
基本材料	铝
包装单元	1 件
净重	86 kg
毛重	88 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	CS TopTec Enclosure WHD: 600x1800x600 mm closed

批准

解释

符合性声明