

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9781.666

## CS Toptec, 可并柜

状态: 2026/5/7 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9781.666 - CS Toptec, 可并柜

可并柜的双层户外柜，配有 100 mm 底座、门板、后板和密封性好的防雨顶盖。整套机柜框架可实现高效灵活的内部扩装。



## 特征

|    |   |
|----|---|
| 型号 | CS 9781.666   |
| 型式 | 用于并柜<br>无开孔   |
| 材料 | 箱体框架：不锈钢 1.4301 (AISI 304)<br>平板件和底座隔板：铝镁合金<br>防雨顶盖：铝 |
| 表面 | 粉末涂层<br>抗紫外线纯聚酯                                       |
| 颜色 | RAL 7035  |

# 特征

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 供货范围                     | 可并柜的双层户外箱体<br>机柜框架，顶部框架和底部框架带有 25 mm 系统孔且垂直型材有 2 个固定平面<br>前门带有门制动器、转动手柄和半圆形锁、安全锁 BJ20027<br>后壁<br>防雨顶盖<br>底座带有旋紧的封盖板和前后旋紧的护板<br>门铰链在右边，可换到左边 |
| 尺寸                       | 宽度: 600 mm<br>高度: 1,600 mm<br>深度: 600 mm   |
| 尺寸                       | 总高度: 1,745 mm<br>防雨顶盖高度: 45 mm<br>底座高度: 100 mm   |
| 门数                       | 1  |
| 锁                        | 锁具规格: 四点式锁具系统<br>锁具数量: 1<br>锁芯: BJ20027  |
| 封盖板                      | 尺寸: 2<br>数量: 2   |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | IP 55  |
| 防护等级 NEMA                | NEMA 3R<br>NEMA 12   |
| IK 编码                    | IK10   |
| 说明                       | 所有扁型部件均双层并接地（外壁板在内壁板上）<br>如要组装单个机柜，需可并柜的 CS Toptec 侧板  |
| 包装单元                     | 1 件  |
| 净重                       | 55 kg  |

## 特征

---

|            |  |
|------------|--|
| 毛重         | 65 kg  |
| 税率号        | 94032080                                       |
| ETIM 9     | EC000261                                       |
| ETIM 8     | EC000261                                       |
| ECLASS 8.0 | 27180101                                       |
| 产品描述       | CS Toptec, 可并柜, 宽 x 高 x 深: 600 x 1600 x 600 mm |

## 批准

---

|    |       |
|----|-------|
| 解释 | 符合性声明 |
|----|-------|