



# CS 9781.680

## 侧板，可用螺钉固定

状态: 2026/5/28 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9781.680 - 侧板，可用螺钉固定 适用于 CS Toptec，可并柜

双层侧板，可用螺钉固定，含顶盖侧面部件。

## 特征

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| 型号                       | CS 9781.680                                           |
| 材料                       | 铝镁合金                                                  |
| 表面                       | 粉末涂层<br>抗紫外线纯聚酯                                       |
| 颜色                       | RAL 7035                                              |
| 供货范围                     | 侧板<br>顶盖侧面部件<br>包括接地和安装固定件                            |
| 适用于                      | 箱体类型: CS Toptec，可并柜<br>高度: = 1,600 mm<br>深度: = 800 mm |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | IP 55                                                 |
| 防护等级 NEMA                | NEMA 3R<br>NEMA 12                                    |
| 基本材料                     | 铝                                                     |
| 包装单元                     | 2 件                                                   |
| 净重                       | 52.5 kg                                               |
| 毛重                       | 64.5 kg                                               |
| 税率号                      | 94039910                                              |

# 特征

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC002524 |
|--------|----------|

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC002524 |
|--------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
|------------|----------|

---

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| 产品描述 | CS 侧板，双层结构，适用尺寸（高×深）：1600×800 mm，铝<br>AlMg3 |
|------|---------------------------------------------|