

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9781.686 CS Toptec, 可并柜

状态: 2026/2/12 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))



CS 9781.686 - CS Toptec, 可并柜

可并柜的双层户外柜，配有 100 mm 底座、门板、后板和密封性好的防雨顶盖。整套机柜框架可实现高效灵活的内部扩装。



特征

型号	CS 9781.686
型式	用于并柜 无开孔
材料	箱体框架：不锈钢 1.4301 (AISI 304) 平板件和底座隔板：铝镁合金 防雨顶盖：铝
表面	粉末涂层 抗紫外线纯聚酯
颜色	RAL 7035

特征

供货范围	可并柜的双层户外箱体 机柜框架，顶部框架和底部框架带有 25 mm 系统孔且垂直型材有 2 个固定平面 前门带有门制动器、转动手柄和半圆形锁、安全锁 BJ20027 后壁 防雨顶盖 底座带有旋紧的封盖板和前后旋紧的护板 门铰链在右边，可换到左边
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 1,800 mm 深度: 600 mm
尺寸	总高度: 1,945 mm 防雨顶盖高度: 45 mm 底座高度: 100 mm
门数	1
锁	锁具规格: 四点式锁具系统 锁具数量: 1 锁芯: BJ20027
封盖板	尺寸: 2 数量: 2
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 3R NEMA 12
IK 编码	IK10
说明	所有扁型部件均双层并接地（外壁板在内壁板上） 如要组装单个机柜，需可并柜的 CS Toptec 侧板
包装单元	1 件
净重	60

特征

毛重	70
税率号	94032080
EAN	4028177986107
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

批准

解释 符合性声明