

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9781.868

## CS Toptec, 可并柜

状态: 2026/5/22 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9781.868 - CS Toptec, 可并柜

可并柜的双层户外柜，配有 100 mm 底座、门板、后板和密封性好的防雨顶盖。整套机柜框架可实现高效灵活的内部扩装。



## 特征

型号	CS 9781.868
型式	用于并柜 无开孔
材料	箱体框架：不锈钢 1.4301 (AISI 304) 平板件和底座隔板：铝镁合金 防雨顶盖：铝
表面	粉末涂层 抗紫外线纯聚酯
颜色	RAL 7035

# 特征

供货范围	可并柜的双层户外箱体 机柜框架，顶部框架和底部框架带有 25 mm 系统孔且垂直型材有 2 个固定平面 前门带有门制动器、转动手柄和半圆形锁、安全锁 BJ20027 后壁 防雨顶盖 底座带有旋紧的封盖板和前后旋紧的护板 门铰链在右边，可换到左边
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 1,600 mm 深度: 800 mm
尺寸	总高度: 1,745 mm 防雨顶盖高度: 45 mm 底座高度: 100 mm
门数	1
锁	锁具规格: 四点式锁具系统 锁具数量: 1 锁芯: BJ20027
封盖板	尺寸: 2 数量: 2
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 3R NEMA 12
IK 编码	IK10
说明	所有扁型部件均双层并接地（外壁板在内壁板上） 如要组装单个机柜，需可并柜的 CS Toptec 侧板
包装单元	1 件
净重	76 kg

## 特征

---

毛重	86 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	CS Toptec, 可并柜, 宽 x 高 x 深: 800 x 1600 x 800 mm

## 批准

---

解释	符合性声明
----	-------