

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9783.520 户外基础箱体

状态: 2026/6/24 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9783.520 - 户外基础箱体

单壁箱体系统，单门或双门设计。用于所有应用，被动内部结构或在室外区域具有极低的功率损耗。顶板配备通风槽



## 特征

型号	CS 9783.520
产品描述	户外箱体，配有 100 mm 运输底座和四周凸出的防雨顶盖。
材料	铝镁合金
表面	粉末涂层 抗紫外线纯聚酯
颜色	RAL 7035
供货范围	单层户外箱体，全部预装 带底板的基本外壳，三部分 顶盖、底部、前方和箱体深度有 25 mm 系统孔 前门带有门制动器、转动手柄和半圆形锁、安全锁 BJ20027 运输底座带有旋紧的前后护板 防雨顶盖
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 1,200 mm 深度: 400 mm

# 特征

---

尺寸	总高度: 1,355 mm 防雨顶盖宽度: 850 mm 防雨顶盖高度: 55 mm 防雨顶盖深度: 450 mm 可用宽度: 712 mm 可用高度: 1,112 mm 可用深度: 349 mm 底座高度: 100 mm
----	--

---

机型检定符合 UL 50E 认证标准	Type 3R
--------------------	---------

---

防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 55
---------------------------	-------

---

IK 编码	IK10
-------	------

---

基本材料	铝
------	---

---

包装单元	1 件
------	-----

---

净重	46 kg
----	-------

---

毛重	48 kg
----	-------

---

税率号	94032080
-----	----------

---

ETIM 9	EC000261
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

---