

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9784.520 户外基础箱体

状态: 2026/4/2 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9784.520 - 户外基础箱体

单壁箱体系统，单门或双门设计。用于所有应用，被动内部结构或在室外区域具有极低的功率损耗。顶板配备通风槽



## 特征

|      |                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号   | CS 9784.520                                                                                                        |
| 型式   | 宽度为 1200 mm 的箱体有两个 600 mm 宽度的安装板                                                                                   |
| 产品描述 | 户外箱体，配有 100 mm 运输底座和四周凸出的防雨顶盖。                                                                                     |
| 材料   | 铝镁合金                                                                                                               |
| 表面   | 粉末涂层<br>抗紫外线纯聚酯                                                                                                    |
| 颜色   | RAL 7035                                                                                                           |
| 供货范围 | 单层户外箱体，全部预装<br>带底板的基本外壳，三部分<br>顶盖、底部、前方和箱体深度有 25 mm 系统孔<br>前门带有门制动器、转动手柄和半圆形锁、安全锁 BJ20027<br>运输底座带有旋紧的前后护板<br>防雨顶盖 |

# 特征

---

|                           |                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸                        | 宽度: 1,200 mm<br>高度: 1,200 mm<br>深度: 400 mm                                                                                             |
| 尺寸                        | 总高度: 1,355 mm<br>防雨顶盖宽度: 1,250 mm<br>防雨顶盖高度: 55 mm<br>防雨顶盖深度: 450 mm<br>可用宽度: 512 mm<br>可用高度: 1,112 mm<br>可用深度: 349 mm<br>底座高度: 100 mm |
| Design Centre bar         | 带有可拆卸的中间隔条、两个门各带一把锁                                                                                                                    |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准        | Type 3R                                                                                                                                |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 55                                                                                                                                  |
| IK 编码                     | IK10                                                                                                                                   |
| 基本材料                      | 铝                                                                                                                                      |
| 包装单元                      | 1 件                                                                                                                                    |
| 净重                        | 66 kg                                                                                                                                  |
| 毛重                        | 67 kg                                                                                                                                  |
| 税率号                       | 94032080                                                                                                                               |
| ETIM 9                    | EC000261                                                                                                                               |
| ECLASS 8.0                | 27180101                                                                                                                               |

---

# 批准

# 批准

---

解释

符合性声明