Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CS 9868.550 CS Toptec 型户外箱体

状态: 2025/11/11 (来源: rittal.com/tw-zh)



CS 9868.550 - CS Toptec 型户外箱体

户外箱体,配有 100 mm 运输底座和四周凸出的防雨顶盖。侧板、后板和门外部均为双壁,整个 TS8 框架可用于内部扩装。







特征

型号	CS 9868.550
型式	带用于 1.5 kW 室外空调机组的开口
产品描述	户外箱体,配有 100 mm 运输底座和四周凸出的防雨顶盖。侧板、后板和门外部均为双壁,整个 TS8 框架可用于内部扩装。
材料	箱体框架:不锈钢 1.4301 (AISI 304) 平板件和底座隔板:铝镁合金 防雨顶盖:铝
表面	粉末涂层 抗紫外线纯聚酯
颜色	RAL 7035

© Rittal 2025

特征

供货范围	双层户外箱体,全部预装 机柜框架,顶部框架和底部框架带有 25 mm 系统孔且垂直型材有 2
	个固定平面
	前门带有门制动器、转动手柄和半圆形锁、安全锁 BJ20027
	左右侧板
	后壁
	防雨顶盖
	底座带有旋紧的封盖板和前后旋紧的护板
尺寸	宽度: 800 mm
	高度: 1,600 mm
	深度: 800 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 3R
	NEMA 12
IK 编码	IK10
说明	所有扁型部件均双层并接地(外壁板在内壁板上)
	CS Toptec 是室外领域项目解决方案的基础。您可通过订货号用于单
	独安装: 9774.099 进行订购,并联时: 9774.005
关于订货编号的说明	需要空调或适配板来封闭切口
基本材料	铝
包装单元	1件
净重	105
毛重	112
EAN	4028177962712
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3

批准

解释

符合性声明

© Rittal 2025

4