

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.100

## Светильник на светодиодах

Состояние: 02.06.2025 (Источник: [rittal.com/ua-ru](http://rittal.com/ua-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.100 - Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах - первый светильник специально для распределительного шкафа! Инновационная светодиодная технология обеспечивает лучшую освещенность всего пространства шкафа.



## Функции

|                         |                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. №                  | SZ 2500.100                                                                                                                                  |
| Исполнение              | без розетки                                                                                                                                  |
| Преимущества            | Оптимальное освещение в шкафу<br>На выбор крепление на защелках, винтах или магнитах<br>Подходящее оборудование для любого случая применения |
| Исполнение              | без розетки                                                                                                                                  |
| Материал                | Корпус светильника: прессованный алюминий<br>Light cover: Polycarbonate<br>Торцы светильника: ПК-АБС                                         |
| Цвет                    | Корпус: RAL 7016                                                                                                                             |
| Комплект поставки       | Вкл. крепежные винты                                                                                                                         |
| Номинальная мощность    | 5 Вт                                                                                                                                         |
| Возможности подключения | Ввод питания, 2-пол.<br>Сквозное подключение, 2-пол.<br>Концевой выключатель двери                                                           |
| Класс защиты            | II (с защитной изоляцией)                                                                                                                    |

## Функции

|                                   |                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип монтажа светильника           | На винтах<br>На зажимах<br>Магнитное крепление (комплектующие)                                                      |
| Возможности монтажа               | Для установки в компактные распределительные шкафы AX необходима шина для внутреннего монтажа AX и монтажный уголок |
| Световой поток                    | 400 lm                                                                                                              |
| Цвет светового излучения          | 4000 K (нейтрально-белый)                                                                                           |
| Указание                          | Комплектующие для подключения необходимо заказывать отдельно                                                        |
| Размер                            | Ширина: 262 мм<br>Высота: 55 мм<br>Глубина: 23 мм                                                                   |
| Диапазон рабочих температур       | -20 °C...55 °C                                                                                                      |
| Номинальное рабочее напряжение    | 100 В - 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц                                                                                      |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 20                                                                                                               |
| Упаковка                          | 1 шт.                                                                                                               |
| Вес нетто                         | 0.213                                                                                                               |
| Gross weight                      | 0.28                                                                                                                |
| Код THBЭД                         | 94054990                                                                                                            |
| EAN                               | 4028177806931                                                                                                       |
| E-Number Sweden                   | E3465308                                                                                                            |
| ETIM 9                            | EC000321                                                                                                            |
| ETIM 8                            | EC000321                                                                                                            |
| ECLASS 8.0                        | 27189241                                                                                                            |

# Одобрения

---

Одобрения

ENEC

---

Объяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK