

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Armario individual SE 8 Acero inoxidable – SE 5852.500

Date : 29-may-2023

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Armario individual SE 8 Acero inoxidable – SE 5852.500

created: 29.05.2023 on [www.rittal.com/pe-es](http://www.rittal.com/pe-es)



## Discontinued article.

Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31.03.2021 |||El artículo es sustituido por: 5852600

## Descripción producto

|   |   |
|---|---|
| <b>Descripción:</b>                             | El sistema de armarios individuales se basa en la plataforma TS 8. Los accesorios de sistema para equipamiento interior TS 8 pueden utilizarse de forma ilimitada.  |
| <b>Material:</b>                                | Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado<br>Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado<br>Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado<br>Chapas de entrada de cables: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm |
| <b>Superficie:</b>                              | Caja, puerta y dorsal: Pulimentada, grano 400<br>Chapa de entrada de cables: desnuda<br>Placa de montaje: galvanizada   |
| <b>Grado de protección IP según IEC 60 529:</b> | IP 55   |
| <b>Grado de protección NEMA:</b>                | NEMA 12<br>NEMA 3R  |
| <b>Código IK:</b>                               | IK10  |
| <b>Unidad de envase:</b>                        | Armario cerrado por la parte superior y lateral<br>Puerta(s)<br>Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta<br>Dorsal, desatomillable<br>Placa de montaje<br>Chapas de entrada de cables<br>Cierre: doble paletón 3 mm<br>2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm   |

**Observaciones:** A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior.

**Material básico:** Acero inoxidable

## Descripción producto

**Dimensiones:** Anchura: 800 mm  
Altura: 1800 mm  
Profundidad: 500 mm

**Placa de montaje:** Anchura: 699 mm  
Altura: 1696 mm

**Número puertas:** 1

**Unidad de embalaje:** 1 pza(s).

**Peso/UE:** 121 kg

**EAN:** 4028177666672

**Código arancelario:** 94032080

**ETIM 7.0:** EC000261

**ETIM 6.0:** EC000261

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27180101

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27180101

**Descripción producto:** SE ARMARIO INDIVIDUAL INOX. 800x1800x500 1.4301- (AISI 304), CON PLACA DE MONTAJE

## Aprobaciones

**Aprobaciones:** UL + C-UL

**Certificados:** Grado de protección  
IK-Code  
NA

**Explicaciones:** Declaración de conformidad