

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Obudowy sterownicze Kompakt AE – AE 1057.500

Date : 2018-02-21

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Obudowy sterownicze Kompakt AE – AE 1057.500

created: 21.02.2018 on www.rittal.com/pl-pl



Opis produktu

Materiał:	Obudowa: blacha stalowa Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Powierzchnia:	Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny Płyta montażowa: ocynkowana
Kolor:	RAL 7035
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:	IP 66
Klasa ochrony NEMA:	NEMA 4
Kod IK:	IK08
Zakres dostawy:	Obudowa z drzwiami na zawiasach, zamknięta dookoła Płyta(y) kołnierzyowa(e) w podłodze obudowy Płyta montażowa Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Materiały podstawowe:	Blacha stalowa

Cechy produktu

Wymiary:	Szerokość: 500 mm Wysokość: 700 mm Głębokość: 250 mm
Grubość materiału:	Obudowa: 1,5 mm

Drzwi: 2 mm
Płyta montażowa: 2,5 mm

Płyta montażowa:	Szerokość: 449 mm Wysokość: 670 mm
Ilość drzwi:	1
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę:	tak
Wersja z zamknięciem:	zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć:	2
Wkładka zamka:	Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Płyta kołnierзова, rozmiar:	4
Płyta kołnierзова, ilość:	1
Jednostka opakowania:	1 szt.
Masa/opak.:	31,2 kg
EAN:	4028177252080
Numer taryfy celnej:	94032080
ETIM 6.0:	EC000261
ETIM 5.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180102

Opis produktu (długi): AE Obudowa sterownicza Kompakt, SxWxG: 500x700x250 mm, Blacha stalowa, z płytą montażową, pojedyncze drzwi, z dwoma zamkami dźwigienkowymi

Atesty

Atesty: Bureau Veritas
CSA
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
RRR
Russian Maritime Register of Shipping
TÜV
UL + C-UL

Certyfikaty: EAC
IK-Code
Klasa ochrony

Objaśnienia: Deklaracja zgodności
