

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Obudowy sterownicze Kompakt AE – AE 1057.500

Date : 2017-10-19

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Obudowy sterownicze Kompakt AE – AE 1057.500

created: 19.10.2017 on [www.rittal.com/pl-pl](http://www.rittal.com/pl-pl)



## Opis produktu

<b>Materiał:</b>	Obudowa: blacha stalowa Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
<b>Powierzchnia:</b>	Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny Płyta montażowa: ocynkowana
<b>Kolor:</b>	RAL 7035
<b>Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:</b>	IP 66
<b>Klasa ochrony NEMA:</b>	NEMA 4
<b>Kod IK:</b>	IK08
<b>Zakres dostawy:</b>	Obudowa z drzwiami na zawiasach, zamknięta dookoła Płyta(y) kołnierzyowa(e) w podłodze obudowy Płyta montażowa Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
<b>Materiały podstawowe:</b>	Blacha stalowa

## Cechy produktu

<b>Wymiary:</b>	Szerokość: 500 mm Wysokość: 700 mm Głębokość: 250 mm
<b>Grubość materiału:</b>	Obudowa: 1,5 mm

Drzwi: 2 mm  
Płyta montażowa: 2,5 mm

<b>Płyta montażowa:</b>	Szerokość: 449 mm Wysokość: 670 mm
<b>Ilość drzwi:</b>	1
<b>Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę:</b>	tak
<b>Wersja z zamknięciem:</b>	zamkiem dźwigienkowym
<b>Liczba zamknięć:</b>	2
<b>Wkładka zamka:</b>	Wkładka dwupiórkowa 3 mm
<b>Płyta kołnierзова, rozmiar:</b>	4
<b>Płyta kołnierзова, ilość:</b>	1
<b>Jednostka opakowania:</b>	1 szt.
<b>Masa/opak.:</b>	31,2 kg
<b>EAN:</b>	4028177252080
<b>Numer taryfy celnej:</b>	94032080
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27180102
<b>Product description (long):</b>	AE Obudowa sterownicza Kompakt, SxWxG: 500x700x250 mm, Blacha stalowa, z płytą montażową, pojedyncze drzwi, z dwoma zamkami dźwigienkowymi

## Atesty

**Atesty:** Bureau Veritas  
CSA  
DNV GL  
Lloyds Register of Shipping  
NA  
Russian Maritime Register of Shipping  
TÜV  
UL + C-UL

---

**Certyfikaty:** IK-Code  
Klasa ochrony  
NA

---

**Objaśnienia:** Deklaracja zgodności

---