

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Okno systemowe do VX, TS, SE – FT 2735.590

Date : 2020-09-24

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Okno systemowe do VX, TS, SE – FT 2735.590

created: 24.09.2020 on www.rittal.com/pl-pl



## Opis produktu

**Wersja:** Profil 30

**Opis:** Do osłony elementów wskazujących i obsługi lub wycięć i ochrony przed zabrudzeniami i płynami oraz nieupoważnionym dostępem.

**Korzyści:**

- Ramy podstawowe: Łatwo przykręcana do drzwi dzięki dopasowanym wymiarom (rama rurowa drzwi może być używana jako szablon do nawierceń).
- Ramy podstawowe: Łatwa regulacja w wysokości.
- Ramy podstawowe: Stabilizuje wykrój drzwi.
- Ramy podstawowe: Zakrywa krawędź cięcia.
- Ramy podstawowe: Dzięki osłonie przeciwdeszczowej na uszczelnieniu nie osiada brud, szyba jest zabezpieczona przed wyważeniem, podczas otwierania nie opada za okno brud ani żadna ciecz.
- Ramy podstawowe: Profil ramy w wysokości 30 mm lub 60 mm
- Szyba: Ze szkła bezpiecznego jednowarstwowego: wysoka odporność na rozpuszczalniki i zadrapania, antystatyczne, przy stłuczeniu małe zagrożenie powstania skałeczeń.
- Szyba: Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową wymienny na wkładki zamka 27 mm, wykonanie A i/lub na system zamykania Ergoform-S (z wyjątkiem H=270 mm)
- Szyba: Zawias z kątem otwarcia 180°, łatwo zawieszany.

**Materiał:** Profil aluminiowy wyciągany z narożnikami cynkowymi odlewany ciśnieniowo i pojedynczymi szybami z bezpiecznego szkła.

**Powierzchnia:** Rama podstawowa: pokrywana proszkowo RAL 7035  
Profil zawiasu i zamka: naturalnie anodowane

**Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:** IP 54

**Wskazówka:** Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową wymienny na wkładki zamka 27 mm, wykonanie A i/lub na system zamykania Ergoform-S (z wyjątkiem H=270 mm)

## Cechy produktu

<b>Pasujący do:</b>	Typ obudowy: VX Typ obudowy: TS Typ obudowy: SE Szerokość: = 800 mm
<b>Wymiary:</b>	Szerokość: 700 mm Wysokość: 570 mm Głębokość: 47 mm
<b>Powierzchnia obserwacyjna:</b>	Szerokość: 563 mm Wysokość: 498 mm
<b>Głębokość wbudowania dla komponentów (maks.):</b>	33 mm
<b>Jednostka opakowania:</b>	1 szt.
<b>Masa/opak.:</b>	6,55 kg
<b>Zawartość miedzi (kg / szt.):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177476363
<b>Numer taryfy celnej:</b>	76101000
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002527
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002527
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27182301
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27182301
<b>Opis produktu:</b>	FT Okno systemowe, do TS, SE, Profil 30, SxWxG: 700x570x47 mm, do szer.: 800 mm
<b>Atesty</b>	
<b>Certyfikaty:</b>	EAC