

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Okno systemowe do VX, TS, SE – FT 2736.500

Date : 2020-10-01

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Okno systemowe do VX, TS, SE – FT 2736.500

created: 01.10.2020 on www.rittal.com/pl-pl



Opis produktu

Wersja: Profil 60

Opis: Do osłony elementów wskazujących i obsługi lub wycięć i ochrony przed zabrudzeniami i płynami oraz nieupoważnionym dostępem.

Korzyści:

- Ramy podstawowe: Łatwo przykręcana do drzwi dzięki dopasowanym wymiarom (rama rurowa drzwi może być używana jako szablon do nawierceń).
- Ramy podstawowe: Łatwa regulacja w wysokości.
- Ramy podstawowe: Stabilizuje wykrój drzwi.
- Ramy podstawowe: Zakrywa krawędź cięcia.
- Ramy podstawowe: Dzięki osłonie przeciwdeszczowej na uszczelnieniu nie osiada brud, szyba jest zabezpieczona przed wyważeniem, podczas otwierania nie opada za okno brud ani żadna ciecz.
- Ramy podstawowe: Profil ramy w wysokości 30 mm lub 60 mm
- Szyba: Ze szkła bezpiecznego jednowarstwowego: wysoka odporność na rozpuszczalniki i zadrapania, antystatyczne, przy stłuczeniu małe zagrożenie powstania skałeczeń.
- Szyba: Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową wymienny na wkładki zamka 27 mm, wykonanie A i/lub na system zamykania Ergoform-S (z wyjątkiem H=270 mm)
- Szyba: Zawias z kątem otwarcia 180°, łatwo zawieszany.

Materiał: Profil aluminiowy wyciągany z narożnikami cynkowymi odlewany ciśnieniowo i pojedynczymi szybami z bezpiecznego szkła.

Powierzchnia: Rama podstawowa: pokrywana proszkowo RAL 7035
Profil zawiasu i zamka: naturalnie anodowane

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529: IP 54

Wskazówka: Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową wymienny na wkładki zamka 27 mm, wykonanie A i/lub na system zamykania Ergoform-S (z wyjątkiem H=270 mm)

Cechy produktu

Pasujący do:	Typ obudowy: VX Typ obudowy: TS Typ obudowy: SE Szerokość: = 800 mm
Wymiary:	Szerokość: 700 mm Wysokość: 670 mm Głębokość: 77 mm
Powierzchnia obserwacyjna:	Szerokość: 563 mm Wysokość: 598 mm
Głębokość wbudowania dla komponentów (maks.):	63 mm
Jednostka opakowania:	1 szt.
Masa/opak.:	8,65 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.):	0
EAN:	4028177476479
Numer taryfy celnej:	76101000
ETIM 7.0:	EC002527
ETIM 6.0:	EC002527
eCl@ss 8.0/8.1:	27182301
eCl@ss 6.0/6.1:	27182301
Opis produktu:	FT Okno systemowe, do TS, SE, Profil 60, SxWxG: 700x670x77 mm, do szer.: 800 mm
Atesty	
Certyfikaty:	EAC