

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Wymienniki ciepła powietrze/woda zabudowa dachowa – SK 3209.540

Date : 2021-04-17

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Wymienniki ciepła powietrze/woda zabudowa dachowa – SK 3209.540

created: 17.04.2021 on [www.rittal.com/pl-pl](http://www.rittal.com/pl-pl)



## Opis produktu

<b>Wersja:</b>	Elementy z miedzi/mosiądzu (Cu/CuZn) prowadzące wodę
<b>Opis:</b>	Do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, w temperaturach od +70 °C. Wymiennik ciepła powietrze/woda jest instalowany na dachu szafy sterowniczej i posiada elastyczne możliwości podłączenia wody.
<b>Kolor:</b>	RAL 7035
<b>Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:</b>	IP 55 Wskazówka: IP 65 dostępne na zapytanie
<b>Zakres dostawy:</b>	Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa) Szablon nawierceń Mata uszczelniająca Zestaw montażowy
<b>Uwaga dot. nr kat.:</b>	Termin dostawy do uzgodnienia

## Opis produktu

<b>Całkowita moc chłodnicza:</b>	L 35 W 10 przy 400 l/h: 2,5 kW
<b>Wydajność powietrza (swobodna):</b>	Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 1030 m <sup>3</sup> /h
<b>Napięcie znamionowe robocze:</b>	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
<b>Wymiary:</b>	Szerokość: 597 mm

Wysokość: 417 mm  
Głębokość: 475 mm

<b>Regulacja temperatury:</b>	Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
<b>Zakres temperatur:</b>	Praca (otoczenie): +1 °C...+70 °C Zakres ustawień: +20 °C...+55 °C Dopływ wody: +1 °C...+30 °C
<b>Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące:</b>	Czynnik chłodniczy: Woda technologiczna schładzana (specyfikacja - patrz internet)
<b>Rodzaj przyłącza (elektrycznego):</b>	Wtykowa kostka przyłączeniowa
<b>Czas pracy:</b>	100 %
<b>Moc znamionowa P<sub>eI</sub>:</b>	Przy 50 Hz: 98 W Przy 60 Hz: 115 W
<b>Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy:</b>	4 A
<b>Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.):</b>	1 bar - 10 bar
<b>Przyłącza wody:</b>	Końcówka węża ½" G ⅜" gw.zewn.
<b>eCI@ss 8.0/8.1:</b>	27180712
<b>Opak.:</b>	1 szt.
<b>Masa/opak.:</b>	27,5 kg
<b>EAN:</b>	4028177429864
<b>Numer taryfy celnej:</b>	84158300
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002515
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002515
<b>eCI@ss 8.0/8.1:</b>	27180712
<b>eCI@ss 6.0/6.1:</b>	27180712

## Atesty

**Atesty:** Approval overview  
CSA  
UR + C-UR

---

**Certyfikaty:** EAC

---

**Objaśnienia:** Deklaracja zgodności

---