

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Punção redondo com divisão para chapa de aço, com três divisões – AS 4055.540**

Data de publicação : 19/Set/2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Punção redondo com divisão para chapa de aço, com três divisões – AS 4055.540

Criado: 19.09.2020 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Modelo:	Com divisão tripla
Descrição:	Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.
Nota:	Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento Outras medidas, vide punção redondo com divisão em aço inoxidável
Escopo de fornecimento:	Matriz Punção
Nota:	Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento Outras medidas, vide punção redondo com divisão em aço inoxidável

Características do produto

Para roscas:	M40
Punção com Ø:	40,5 mm
Parafuso tensor (Ø x C):	19 mm x 75 mm
Parafuso tensor hidráulico Ø:	19 mm
Parafuso tensor hidráulico Cód. Ref.:	4055.663
Espessura máxima	3 mm

**processável de peças
de chapa de aço:**

Embalagem:	1 unid.
Peso/embalagem:	0,35 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177808744
Número da tarifa alfandegária:	82073010
ETIM 7.0:	EC000156
ETIM 6.0:	EC000156
eCl@ss 8.0/8.1:	21049047
eCl@ss 6.0/6.1:	21040702
Descrição do produto:	Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting