

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Rack para rede TE 8000 pré-montado – TE 7888.840

Data de publicação : 26/Set/2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Rack para rede TE 8000 pré-montado – TE 7888.840

Criado: 26.09.2020 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Vantagens:	Sem estrutura de quadro Acesso irrestrito Transporte simples por permitirem que sejam desmembrados A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda
Material:	Armário: chapa de aço Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície:	Quadro de montagem: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletrostática a pó
Cor:	RAL 7035
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 20
Escopo de fornecimento:	Quadro de montagem autossustentável de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás Porta transparente dianteira incluindo dobradiça de 130°, puxador e fecho de segurança 3524 E Porta traseira em chapa de aço incluindo dobradiça de 130° e fecho de segurança 3524 E Laterais traváveis incluindo fecho de segurança 3524 E Quadro de base com recorte máximo (para montagem opcional de chapas modulares) Chapa de teto com recorte coberto para cabos e para ventilador opcional 4 pés de nivelamento M12 com adaptador da base soleira (inclusos) 4 pinos distanciadores de 20 mm para elevação da chapa de teto (inclusos) Sistema de base soleira VX, 100 mm, ventilado Aterramento do quadro testado segundo a norma EN 60 950, montado 4 trilhos para fixação de cabos na profundidade do rack utilizando abraçadeiras metálicas (inclusas) 10 suportes metálicos de 125 x 65 mm (inclusos) para roteamento de cabos 12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos) 50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos) Kit de escovas para entrada de cabos no teto (incluso)

Material básico:	Chapa de aço
Características do produto	
Dimensões:	Largura: 800 mm Altura: 1200 mm Altura (armário com base soleira): 1300 mm Profundidade: 800 mm
Altura de montagem dos componentes:	24 UA
Distância entre os níveis (pronto para montagem):	495 mm
Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente:	130 mm / 130 mm
Capacidade de carga:	4000 N
Embalagem:	1 unid.
Peso/embalagem:	98 kg
EAN:	4028177801486
Número da tarifa alfandegária:	94032080
ETIM 7.0:	EC002499
ETIM 6.0:	EC002499
eCl@ss 8.0/8.1:	27180207
eCl@ss 6.0/6.1:	27180207
Descrição do produto:	TE Network enclosure TE 8000, WHD: 800x1200+100x800 mm, 24 U, With glazed door, Pre-configured