

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Компактные распределительные шкафы АЕ Нержавеющая сталь – АЕ 1005.500

Date : 26.09.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Компактные распределительные шкафы АЕ

Нержавеющая сталь – АЕ 1005.500

created: 26.09.2020 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукции

Материал: Корпус: Нержавеющая сталь
Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь
Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Замочный вкладыш: Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)

Поверхность: Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм
Монтажная панель: оцинкованная

**Степень защиты IP
согл. МЭК 60 529:** IP 66

**Степень защиты
NEMA:** NEMA 4X

ИК-код: IK08

Комплект поставки: Корпус и дверь(и):
Монтажная панель
Замок: двойная бородка 3 мм

Основной материал: Нержавеющая сталь

Особенности продукции

Размеры: Ширина: 300 mm
Высота: 380 mm
Глубина: 210 mm

Монтажная панель: Ширина: 275 mm
Высота: 334 mm

Кол-во дверей:	1
Исполнение замка:	Замки
Количество замков:	1
Замочный вкладыш:	Двойная бородка 3 мм
Упаковка:	1 шт.
Вес:	8,4 kg
EAN:	4028177421271
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCI@ss 8.0/8.1:	27180101
eCI@ss 6.0/6.1:	27180101
Описание продукции:	АЕ компактный распределительный шкаф, ШВГ: 300x380x210 мм, нержавеющая сталь, 1.4404, с монтажной панелью, однодверный, один поворотный замок

Сертификаты

Сертификаты:	CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping UL + C-UL
Сертификаты:	IK-Code Сертификат/Декларация соответствия Степень защиты
Пояснения:	Декларация о соответствии