

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Компактный
распределительный
шкаф AX Базовый
шкаф AX,
нержавеющая сталь
– AX 1006.000**

Date : 14.08.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Компактный распределительный шкаф АХ Базовый шкаф АХ, нержавеющая сталь – АХ 1006.000

created: 14.08.2020 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукции

Материал:
Корпус: Нержавеющая сталь
Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь
Замок: цинковое литье под давлением, никелированное, вкладыш под ключ с двойной бородкой нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Поверхность:
Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм
Монтажная панель: оцинкованная

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:
IP 66

Степень защиты NEMA:
NEMA 4X

Type rating согл. UL 508A:
Type 3X/4X

IK-код:
IK08

Комплект поставки:
Корпус с дверью (дверями), угол открывания 130°
Монтажная панель
Замок: двойная бородка 3 мм

Основной материал:
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Особенности продукции

Размеры:
Ширина: 380 mm
Высота: 380 mm
Глубина: 210 mm

Монтажная панель:	Ширина: 330 mm Высота: 355 mm
Кол-во дверей:	1
Кол-во поворотных замков:	1
Исполнение замка:	Замки
Количество замков:	1
Замочный вкладыш:	Двойная бородка 3 мм
Упаковка:	1 шт.
Вес:	9,8 kg
EAN:	4028177814950
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Описание продукции:	АХ компактный распределительный шкаф, ШВГ: 380x380x210 мм, нержавеющей сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный, один поворотный замок
Сертификаты	
Сертификаты:	DNV-GL Lloyds Register of Shipping