

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Компактный  
распределительный  
шкаф AX Базовый  
шкаф AX,  
нержавеющая сталь  
– AX 1009.000**

Date : 27.11.2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Компактный распределительный шкаф АХ Базовый шкаф АХ, нержавеющая сталь – АХ 1009.000

created: 27.11.2019 build on [www.rittal.com/ru-ru](http://www.rittal.com/ru-ru)



## Описание продукции

**Материал:** Корпус: Нержавеющая сталь  
Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру  
Монтажная панель: Листовая сталь  
Замок: цинковое литье под давлением, никелированное, вкладыш под ключ с двойной бородкой нержавеющая сталь  
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

**Поверхность:** Корпус и дверь: Шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм  
Монтажная панель: оцинкованная

**Степень защиты IP  
согл. МЭК 60 529:** IP 66

**Степень защиты  
NEMA:** NEMA 4X

**Type rating согл. UL  
508A:** Type 3X/4X

**IK-код:** IK08

**Комплект поставки:** Корпус с дверью (дверями), угол открывания 130°  
Монтажная панель  
Замок: двойная бородка 3 мм

**Основной материал:** Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

## Особенности продукции

**Размеры:** Ширина: 600 mm  
Высота: 380 mm  
Глубина: 210 mm

<b>Монтажная панель:</b>	Ширина: 550 mm Высота: 355 mm
<b>Кол-во дверей:</b>	1
<b>Кол-во поворотных замков:</b>	1
<b>Исполнение замка:</b>	Замки
<b>Количество замков:</b>	1
<b>Замочный вкладыш:</b>	Двойная бородка 3 мм
<b>Упаковка:</b>	1 шт.
<b>Вес:</b>	14,6 kg
<b>EAN:</b>	4028177814981
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Описание продукции:</b>	АХ компактный распределительный шкаф, ШВГ: 600x380x210 мм, нержавеющей сталь 1.4301, с монтажной панелью, однодверный, один поворотный замок