

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Компактный  
распределительный  
шкаф АХ Базовый  
шкаф АХ,  
нержавеющая сталь  
– АХ 1017.000**

Date : 10.08.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Компактный распределительный шкаф АХ Базовый шкаф АХ, нержавеющая сталь – АХ 1017.000

created: 10.08.2020 build on www.rittal.com/ru-ru



## Описание продукции

**Материал:** Корпус: Нержавеющая сталь  
Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру  
Монтажная панель: листовая сталь  
Замок: цинковое литье под давлением, никелированное, вкладыш под ключ с двойной бородкой нержавеющая сталь  
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

**Поверхность:** Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм  
Монтажная панель: оцинкованная

**Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:** IP 66

**Степень защиты NEMA:** NEMA 4X

**Type rating согл. UL 508A:** Type 3X/4X

**IK-код:** IK08

**Комплект поставки:** Корпус с дверью (дверями), угол открывания 130°  
Монтажная панель  
Замок: двойная бородка 3 мм

**Основной материал:** Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

## Особенности продукции

**Размеры:** Ширина: 800 mm  
Высота: 1200 mm  
Глубина: 300 mm

<b>Монтажная панель:</b>	Ширина: 745 mm Высота: 1175 mm
<b>Кол-во дверей:</b>	1
<b>3-точечная запор:</b>	Да
<b>Исполнение замка:</b>	3-точечная запор
<b>Количество замков:</b>	1
<b>Замочный вкладыш:</b>	Двойная бородка 3 мм
<b>Упаковка:</b>	1 шт.
<b>Вес:</b>	61,5 kg
<b>EAN:</b>	4028177815032
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCI@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCI@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Описание продукции:</b>	АХ компактный распределительный шкаф, ШВГ: 800x1200x300 мм, нержавеющей сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный, с 3-точечной системой замков
<b>Сертификаты</b>	
<b>Сертификаты:</b>	DNV-GL Lloyds Register of Shipping