

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Компактные распределительные шкафы AE – AE 1033.500

Date : 21.09.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Компактные распределительные шкафы AE – AE 1033.500

created: 21.09.2020 build on www.rittal.com/ru-ru



Артикул снят с производства.

Данный артикул снят с производства с: 30.09.2020 |||Артикул заменяется на: 1033000

Описание продукции

Материал:	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность:	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет:	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 66
Степень защиты NEMA:	NEMA 4
ИК-код:	IK08
Комплект поставки:	Корпус с дверью (дверями) на шарнирах, полностью закрытый Фланш-панель(и) в основании корпуса Монтажная панель Замок: двойная бородка 3 мм
Основной материал:	Листовая сталь

Особенности продукции

Размеры:	Ширина: 300 mm Высота: 300 mm
-----------------	----------------------------------

Глубина: 210 mm

Толщина материала:	Корпус: 1,38 mm Дверь: 1,5 mm Монтажная панель: 2 mm
Монтажная панель:	Ширина: 254 mm Высота: 275 mm
Кол-во дверей:	1
Навеска двери правая, меняется на левую:	Да
Исполнение замка:	Замки
Количество замков:	1
Замочный вкладыш:	Двойная бородка 3 mm
Фланш-панели, количество:	1
Упаковка:	1 шт.
Вес:	7 kg
EAN:	4028177252004
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCI@ss 8.0/8.1:	27180101
eCI@ss 6.0/6.1:	27180101
Описание продукции:	АЕ компактный распределительный шкаф, ШВГ: 300x300x210 mm, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный, один поворотный замок

Сертификаты

Сертификаты: Bureau Veritas
CSA
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
RRR
Russian Maritime Register of Shipping
UL + C-UL

Сертификаты: Certificate of manufacturer according to RMRS

IK-Code
Сертификат/Декларация соответствия
Степень защиты

Пояснения:

Декларация о соответствии
