

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Компактные распределительные шкафы AE – AE 1037.500

Date : 20.09.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Компактные распределительные шкафы АЕ – АЕ 1037.500

created: 20.09.2020 build on [www.rittal.com/ru-ru](http://www.rittal.com/ru-ru)



Артикул снят с производства.

Данный артикул снят с производства с: 30.09.2020 |||Артикул заменяется на: 1037000

## Описание продукции

<b>Материал:</b>	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
<b>Поверхность:</b>	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
<b>Цвет:</b>	RAL 7035
<b>Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:</b>	IP 66
<b>Степень защиты NEMA:</b>	NEMA 4
<b>ИК-код:</b>	IK08
<b>Комплект поставки:</b>	Корпус с дверью (дверями) на шарнирах, полностью закрытый Фланш-панель(и) в основании корпуса Монтажная панель Замок: двойная бородка 3 мм
<b>Основной материал:</b>	Листовая сталь

## Особенности продукции

<b>Размеры:</b>	Ширина: 400 mm Высота: 800 mm
-----------------	----------------------------------

Глубина: 300 mm

<b>Толщина материала:</b>	Корпус: 1,5 mm Дверь: 2 mm Монтажная панель: 3 mm
<b>Монтажная панель:</b>	Ширина: 349 mm Высота: 770 mm
<b>Кол-во дверей:</b>	1
<b>Навеска двери правая, меняется на левую:</b>	Да
<b>Исполнение замка:</b>	Замки
<b>Количество замков:</b>	2
<b>Замочный вкладыш:</b>	Двойная бородка 3 mm
<b>Фланш-панели, размер:</b>	4
<b>Фланш-панели, количество:</b>	1
<b>Упаковка:</b>	1 шт.
<b>Вес:</b>	26,2 kg
<b>EAN:</b>	4028177522916
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCI@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCI@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Описание продукции:</b>	АЕ компактный распределительный шкаф, ШВГ: 400x800x300 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный, два поворотных замка

## Сертификаты

<b>Сертификаты:</b>	Bureau Veritas CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UL + C-UL

---

<b>Сертификаты:</b>	Certificate of manufacturer according to RMRS IK-Code Сертификат/Декларация соответствия Степень защиты
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

<b>Пояснения:</b>	Декларация о соответствии
-------------------	---------------------------

---