

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Компактные распределительные шкафы AE – AE 1376.500

Date : 20.04.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Компактные распределительные шкафы AE – AE

1376.500

created: 20.04.2021 build on www.rittal.com/ru-ru



Артикул снят с производства.

Данный артикул снят с производства с: 30.09.2020 |||Артикул заменяется на: 1376000

Описание продукта

Материал:	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность:	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет:	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 66
Степень защиты NEMA:	NEMA 4
ИК-код:	IK08
Комплект поставки:	Корпус с дверью (дверями) на шарнирах, полностью закрытый Фланш-панель(и) в основании корпуса Монтажная панель Замок: двойная бородка 3 мм
Основной материал:	Листовая сталь

Описание продукта

Размеры:	Ширина: 600 mm Высота: 760 mm
-----------------	----------------------------------

Глубина: 350 mm

Толщина материала:	Корпус: 1,5 mm Дверь: 2 mm Монтажная панель: 3 mm
Монтажная панель:	Ширина: 549 mm Высота: 730 mm
Кол-во дверей:	1
Навеска двери правая, меняется на левую:	Да
Исполнение замка:	Замки
Количество замков:	2
Замочный вкладыш:	Двойная бородка 3 mm
Фланш-панели, размер:	5
Фланш-панели, количество:	1
Упаковка:	1 шт.
Вес:	36 kg
EAN:	4028177252509
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCI@ss 8.0/8.1:	27180101
eCI@ss 6.0/6.1:	27180101
Описание продукта:	АЕ компактный распределительный шкаф, ШВГ: 600x760x350 mm, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный, два поворотных замка

Сертификаты

Сертификаты:	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR UL + C-UL
---------------------	---

Сертификаты: Certificate of manufacturer according to RMRS
IK-Code
NA
Степень защиты

Пояснения: Декларация о соответствии
