

□

Пластиковые распределительные шкафы KS – KS 1467.500

Date : 11.12.2019

□

Пластиковые распределительные шкафы KS – KS 1467.500

: 11.12.2019 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукции

Исполнение: с обзорным окном

Материал: Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFK
Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: Листовая сталь
Обзорное окно: акриловое стекло, 3,0 мм с резиновым уплотнением

Поверхность: Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик
Монтажная панель: оцинкованная

Цвет: Эквивалент RAL 7035

**Степень защиты IP
согл. МЭК 60 529:** IP 56

**Степень защиты
NEMA:** NEMA 12

ИК-код: IK08

Комплект поставки: Корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый, замок под ключ с двойной бородкой 3 мм
Монтажная панель
Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в виде встроенного защитного козырька
По бокам интегрированный С-образный профиль для плавной регулировки глубины монтажной панели
Обзорное окно в двери

Указание: Под воздействием длительного УФ-излучения (солнечный свет) в сочетании с ветром и дождем поверхность может изменить свой внешний вид. Это не ухудшает защиту установленных электрических компонентов. Если шкафы

невозможно защитить от попадания лучей, например, навесом от солнца, мы рекомендуем покрыть их полиуретановой краской. Допустима температура окружающей среды -30 °С...+75 °С.

Основной материал:	Пластик
Особенности продукции	
Размеры:	Ширина: 600 mm Высота: 600 mm Глубина: 200 mm
Толщина материала:	Монтажная панель: 2,5 mm
Монтажная панель:	Ширина: 545 mm Высота: 550 mm
Кол-во дверей:	1
Навеска двери правая, меняется на левую:	Да
Исполнение замка:	Замки
Количество замков:	2
Замочный вкладыш:	Двойная бородка 3 мм
Упаковка:	1 шт.
Вес:	15,6 kg
EAN:	4028177526747
Код ТНВЭД:	94037000
ETIM 7.0:	ЕС000261
ETIM 6.0:	ЕС000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Описание продукции:	KS пластиковый распределительный шкаф, ШВГ: 600x600x200 мм, усиленный стекловолокном ненасыщенный полиэстер GFK, с монтажной панелью, с дверью, обзорное окно

Сертификаты

Сертификаты:	Bureau Veritas Germanischer Lloyd Lloyds Register of Shipping Russian Maritime Register of Shipping TÜV
---------------------	---

Сертификаты:	IK-Code Сертификат/Декларация соответствия
---------------------	---

Пояснения:	Декларация о соответствии
-------------------	---------------------------