

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Клеммные коробки KL без фланш- панели – KL 1512.510

Date : 25.09.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Клеммные коробки KL без фланш-панели – KL 1512.510

created: 25.09.2020 build on www.rittal.com/ru-ru



Артикул снят с производства.

Данный артикул снят с производства с: 30.09.2020 |||Артикул заменяется на: 1512000

Описание продукции

Материал:	Корпус: листовая сталь Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность:	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет:	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 66
Степень защиты NEMA:	NEMA 4
ИК-код:	IK08
Комплект поставки:	Корпус с крышкой Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Основной материал:	Листовая сталь

Особенности продукции

Размеры:	Ширина: 600 mm Высота: 400 mm Глубина: 120 mm
-----------------	---

Толщина материала:	Корпус: 1,38 mm Крышка: 1,25 mm
Упаковка:	1 шт.
Вес:	8,4 kg
EAN:	4028177251243
ETIM 7.0:	EC002713
ETIM 6.0:	EC002713
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Описание продукции:	KL клеммная коробка, ШВГ: 600x400x120 мм, листовая сталь, без монтажной панели, с крышкой, без фланш-панели
Сертификаты	
Сертификаты:	Bureau Veritas CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping UL + C-UL
Сертификаты:	Certificate of manufacturer according to RMRS IK-Code Сертификат/Декларация соответствия Степень защиты
Пояснения:	Декларация о соответствии