



Системные окна для VX, TS, SE – FT 2735.510

Date : 23.01.2020



Системные окна для VX, TS, SE – FT 2735.510

: 23.01.2020 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукции

Исполнение:	30-й профиль
Описание:	Для защиты органов управления и индикации или вырезов, защиты от попадания грязи и жидкости, а также для предотвращения доступа посторонних лиц.
Преимущества:	<p>Основная рама: Возможность легкого привинчивания к двери благодаря выверенным размерам (трубчатая рама двери может использоваться в качестве шаблона).</p> <p>Основная рама: Простота регулировки по высоте.</p> <p>Основная рама: Укрепляет вырез в двери.</p> <p>Основная рама: Закрывает кромку выреза.</p> <p>Основная рама: Нет грязи на уплотнении, стекло защищено от выемки, при открывании грязь не попадает вовнутрь, жидкость через окно не проникает.</p> <p>Основная рама: Профиль рамы на высоте 30 мм или 60 мм</p> <p>Обзорное окно: Из однослойного безопасного стекла: высокая стойкость к растворителям и царапинам, защита от статики, малая опасность ранения при разбивании.</p> <p>Обзорное окно: Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение A и/или систему Ergoform-S (кроме B=270 мм)</p> <p>Обзорное окно: Шарниры с углом открытия 180°, легко навешиваются.</p>
Материал:	Алюминиевые прессованные профили с угловыми элементами из цинкового литья под давлением и защитным стеклом.
Поверхность:	Основная рама: алюминий, порошковое покрытие RAL 7035 Профиль шарниров и замка: анодированные
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 54
Указание:	Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение A и/или систему Ergoform-S (кроме B=270 мм)

Особенности продукции

Подходит для:	Тип корпуса: VX Тип корпуса: TS Тип корпуса: SE Ширина: = 600 mm
Размеры:	Ширина: 500 mm Высота: 370 mm Глубина: 47 mm
Обзорная поверхность:	Ширина: 363 mm Высота: 298 mm
Монтажная глубина компонентов (макс.):	33 mm
Упаковка:	1 шт.
Вес:	4,8 kg
Доля меди (кг / штук):	0
EAN:	4028177476295
Код ТНВЭД:	76101000
ETIM 7.0:	EC002527
ETIM 6.0:	EC002527
eCl@ss 8.0/8.1:	27182301
eCl@ss 6.0/6.1:	27182301
Описание продукции:	FT Системное окно, для TS, SE, 30-й профиль, ШВГ: 500x370x47 мм, для Ш: 600 мм

Сертификаты

Сертификаты:	Сертификат/Декларация соответствия
Пояснения:	Декларация производителя