

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Системные окна для VX, TS, SE – FT 2736.510

Date : 20.01.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Системные окна для VX, TS, SE – FT 2736.510

created: 20.01.2020 build on [www.rittal.com/ru-ru](http://www.rittal.com/ru-ru)



## Описание продукции

<b>Исполнение:</b>	60-й профиль
<b>Описание:</b>	Для защиты органов управления и индикации или вырезов, защиты от попадания грязи и жидкости, а также для предотвращения доступа посторонних лиц.
<b>Преимущества:</b>	<p>Основная рама: Возможность легкого привинчивания к двери благодаря выверенным размерам (трубчатая рама двери может использоваться в качестве шаблона).</p> <p>Основная рама: Простота регулировки по высоте.</p> <p>Основная рама: Укрепляет вырез в двери.</p> <p>Основная рама: Закрывает кромку выреза.</p> <p>Основная рама: Нет грязи на уплотнении, стекло защищено от выемки, при открывании грязь не попадает вовнутрь, жидкость через окно не проникает.</p> <p>Основная рама: Профиль рамы на высоте 30 мм или 60 мм</p> <p>Обзорное окно: Из однослойного безопасного стекла: высокая стойкость к растворителям и царапинам, защита от статики, малая опасность ранения при разбивании.</p> <p>Обзорное окно: Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение A и/или систему Ergoform-S (кроме B=270 мм)</p> <p>Обзорное окно: Шарниры с углом открытия 180°, легко навешиваются.</p>
<b>Материал:</b>	Алюминиевые прессованные профили с угловыми элементами из цинкового литья под давлением и защитным стеклом.
<b>Поверхность:</b>	Основная рама: алюминий, порошковое покрытие RAL 7035 Профиль шарниров и замка: анодированные
<b>Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:</b>	IP 54
<b>Указание:</b>	Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение A и/или систему Ergoform-S (кроме B=270 мм)

## Особенности продукции

**Подходит для:** Тип корпуса: VX  
Тип корпуса: TS  
Тип корпуса: SE  
Ширина: = 600 mm

**Размеры:** Ширина: 500 mm  
Высота: 370 mm  
Глубина: 77 mm

**Обзорная поверхность:** Ширина: 363 mm  
Высота: 298 mm

**Монтажная глубина компонентов (макс.):** 63 mm

**Упаковка:** 1 шт.

**Вес:** 4,8 kg

**Доля меди (кг / штук):** 0

**EAN:** 4028177476417

**ETIM 7.0:** EC002527

**ETIM 6.0:** EC002527

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27182301

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27182301

**Описание продукции:** FT Системное окно, для TS, SE, 60-й профиль, ШВГ: 500x370x77 мм, для Ш: 600 мм

## Сертификаты

**Сертификаты:** Сертификат/Декларация соответствия