

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Монтажная перемычка для VX, TS, SE, CM, TP, AX – TS 4696.000

Date : 23.09.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Монтажная перемычка для VX, TS, SE, CM, TP, AX – TS 4696.000

created: 23.09.2020 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукции

Описание:	Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
Материал:	Листовая сталь
Поверхность:	Оцинкованная
Технические характеристики:	Отверстия Ø 4,5 мм с шагом DIN 25 мм
Указание по монтажу:	Для установки в AX из нержавеющей стали только в сочетании с перфорированной рейкой двери
Комплект поставки:	Вкл. крепежный материал

Особенности продукции

Подходит для:	Тип корпуса: VX Тип корпуса: TS Тип корпуса: SE Ширина/глубина: 600 mm
Размеры:	Длина: 540 mm
Возможности монтажа:	На внутреннем и внешнем монтажном уровне на профиле шкафа Для прокладки кабеля от монтажной панели к двери В двери корпуса AX с поворотным замком На перфорированной рейке двери AX из нержавеющей стали

Упаковка:	20 шт.
Вес:	5,56 kg
Доля меди (кг / штук):	0
EAN:	4028177108158
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCI@ss 8.0/8.1:	27189261
eCI@ss 6.0/6.1:	27189261
Описание продукции:	TS монтажная перемычка, для VX, TS, SE, CM, TP, для внешнего монтажного уровня: для Ш/Г: 600 мм, L: 540 мм
Сертификаты	
Сертификаты:	Сертификат/Декларация соответствия